

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

Ruční lodní toaleta Albin Group Manual Comfort
SKU 07-01-002

Typ	Ruční lodní toaleta	Mísa	Bílá keramika
Sedátko	Termoplast, Soft Close	Přívod vody	19 mm (3/4")
Odpad	38 mm (1½")	Rozměry	470 × 490 × 340 mm
Výška s otevřeným sedátkem	425 mm	Hmotnost	11 kg

Určení

Ruční lodní toaleta Comfort je určena pro pevnou instalaci na motorových lodích a plachetnicích. Ke splachování a odčerpání používá ruční pumpu, takže nevyžaduje elektrické napájení.

Montáž toalety

Toaletu instalujte na pevnou a rovnou podlahu. Před vrtáním ověřte prostor pod montážním místem, aby nedošlo k poškození trupu, nádrží, potrubí nebo kabeláže. Zachovejte přístup k ruční pumpě a hadicovým spojům pro servis.

Poloha ruční pumpy

Ergonomickou ruční pumpu lze podle prostoru a uspořádání sanitární místnosti instalovat na levou nebo pravou stranu toalety. Po montáži ověřte, že má páka dostatek prostoru pro celý pracovní zdvih.

Přívod splachovací vody

Přívod vody má průměr 19 mm (3/4"). Pokud se splachovací voda odebírá z okolní vody, musí být instalace provedena tak, aby nemohlo dojít k samovolnému zaplavení lodě. Pokud může být část systému pod čarou ponoru, použijte správně navrženou odvětrávanou smyčku a uzavírací armatury podle podmínek konkrétní lodě.

Odpad

Výstup odpadu má průměr 38 mm (1½"). Použijte sanitární hadici určenou pro fekální systémy a všechny spoje zajistěte vhodnými nerezovými sponami. Odpad vedte do fekální nádrže nebo jiného schváleného systému.

Obsluha

Při použití ovládejte ruční pumpu plynulými plnými zdvihy. Funkce Lock-Unlock slouží k zajištění systému při nepoužívání a k provoznímu nastavení při splachování. Po použití toaletu dostatečně propláchněte, aby v odpadním vedení nezůstával odpad.

Co do toalety nepatří

Nevhazujte vlhčené ubrousky, hygienické potřeby, textilie, tuhy ani jiné předměty, které se ve vodě snadno nerozpadají. Mohou poškodit ventily, pumpu nebo ucpat 38mm odpadní vedení.

Údržba

Pravidelně kontrolujte těsnost hadic, spon, ruční pumpu, ventily a upevnění toalety. Výrobce nabízí kompletní náhradní ruční pumpu 07-66-018, která pasuje na všechny ruční toalety Albin 07-01-001, 07-01-002 a 07-01-003.

Kompatibilita při výměně

Výrobce uvádí zaměnitelnost s Jabsco 29120-3000 a Johnson Pump 80-47230-01. Před výměnou vždy porovnejte montážní prostor, přípojky a vedení hadic.

Výrobce

Albin Group AB, Bastborregatan 11, 721 34 Västerås, Sweden · info@albin.group
Kód výrobce: 07-01-002 · EAN: 7340176601476

Česká verze byla zpracována podle aktuální produktové stránky a katalogu Albin Group pro Manual Comfort 07-01-002. Při instalaci má přednost originální dokumentace dodaná s konkrétním výrobkem.